


仕様書



ヒアリングループ専用受信機

SOR-100

誘導コイル最大感度	96 ± 6dB
周波数範囲	200 ~ 5000Hz
音質調整器の効果	自己調整方式 H ~ L 連続可変方式
使用温湿度	+10 ~ +40℃ 30 ~ 85% RH
イヤホン感度	117dB ± 3dB(1kHz/1mW)
イヤホンインピーダンス	120 Ω ± 20%
イヤホン直流抵抗	50 Ω ± 10%
外部出力	スマートフォン、タブレット接続用 3.5 Φ 4 極ジャック (スマートフォン・タブレットと接続して使う場合、UDトークなどの音声認識アプリケーションが必要です。*一部接続できない機種もあります)
電池の電流	7mA
電池	1.5V 単 4 乾電池 × 1 本 約 170 時間 (連続使用)
寸法	幅 50 mm 高さ 80 mm 奥行き 20 mm
色	本体 : ボーンホワイト、グレー (側面) スイッチ、ダイヤル部 : エメラルドグリーン
質量	約 60g (電池、イヤホン、コード、耳せん含む)
付属品	単 4 乾電池 × 1、イヤホン、イヤホンコード、ジョイント、耳せん (S、M)、 調整用ドライバー、ネックストラップ、 スマートフォン、タブレット用接続コード (3.5 Φ 4 極プラグ ~ 3.5 Φ 4 極プラグ)



1	外部出力ジャック
2	イヤホンコード端子
3	電源SW付き音量ボリューム
4	ネックストラップ取付口
5	トップカバー
6	音質調整器
7	イヤホン

単位 mm

営業